

Garant**Carro gradeado TG9 com 5 superfícies de carga, Tipo: TG96****Dados do pedido**

Número do pedido	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Classe de artigo	9GT

Descrição**Modelo:**

Construção de aço soldado, prateleiras de **placa de derivados de madeira** com superfície antracite resistente a riscos. Ajustável no passo de 40 mm. O punho dobrável com revestimento de Haptoprene bicomponente montado lateralmente permite um ângulo de abertura da porta muito amplo. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis (com travão de imobilização) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, ? 200 mm. Pode ser fechado centralmente com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Norma:

EN 1757-3

Acessórios especiais:

Prateleira adicional n.º 918578.

Pintura:

Prata, **revestido a pó.**

Instrução:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Profundidade da área de carga	700 mm
Capacidade de carga total	500 kg
Peso	136 kg
Largura da área de carga	1000 mm
Capacidade de carga por prateleira	85 kg
Altura	1835 mm
Largura	1200 mm
Ø da roda	200 mm
Profundidade	710 mm
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	40
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	Carro para caixas

Acessórios

Prateleira intermédia para o carrinho de rede TG9 para engatar Profundidade da área de carga 700

918578 700