



Furadora de base magnética, Tipo: MAB155



Dados do pedido

Número do pedido	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Classe de artigo	07E

Descrição

Modelo:

- Sistema de lubrificação interior integrado, indicador magnético para a monitorização da força de retenção magnética.
- Recipiente de óleo de corte integrado, guia de cabos completa na caixa.
- Transmissão em banho de óleo.

Instrução:

- Para brocas craneanas, ver n.º 118780 até 118825.
- Furadoras de base magnética com avanço automático, placa de aperto por vácuo e dispositivos de aperto de tubos a pedido.
- Furadoras de base magnética pneumáticas com norma ATEX a pedido.

Descrição técnica

Comprimento da base magnética	80 mm
Profundidade de perfuração	30 mm
Consumo energético	1050 W
Curso de trabalho	39 mm
Largura da base magnética	160 mm
Designação do fabricante	MAB 155
Peso	11 kg

n.º máximo de rotações	320 r,p,m,
Ø máximo do furo roscado em aço	35 mm
Tensão de rede	230 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Furadora de base magnética