


**Garant**

**Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos, Ø 150 mm,  
Granulometria: 220**



### Dados do pedido

Número do pedido	567553 220
GTIN	4062406297640
Classe de artigo	51M

### Descrição

#### Versão:

Discos abrasivos autoaderentes com **suporte de papel**. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.

Disco abrasivo autoaderente com dispersão aberta, corindo (A). Ideal para materiais com elevada tendência a obstruções.

#### Utilização:

Em **retificadoras excêntricas** com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). **Produto multifuncional** universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

### Descrição técnica

Granulometria	220
Ø do disco	150 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A

## Ficha de dados

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 150 mm
Número de orifícios de aspiração	15
Motor de acionamento	Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima	40 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo autoaderente

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		