

HOLEX**Rolo abrasivo de lamelas velo (grosso), Ø 100×100 mm, Comparação da granulometria: CRS****Dados do pedido**

Número do pedido	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Classe de artigo	52M

Descrição**Modelo:**

Medida standard Ø 100×100 mm. Orifício de suporte de Ø 19 mm com ranhura de chaveta múltipla.

Velo de limpeza grosso, agressivo e duradouro.

Utilização:

Remove rapidamente crosta de óxido de ferro, ferrugem, cores de recozimento e restos de verniz. Padrão de linhas de superfície uniforme. **Longa vida útil.**

Descrição técnica

Base abrasiva	Velo de limpeza preliminar
n.º de rotações recomendado	2800 r,p,m,
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Ø do rolo	100 mm
Largura do rolo	100 mm

Atributo do nome do produto

Ø 100×100 mm

Tipo de produto

Rolo de limpeza grosseira de velo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		