

Garant**Disco de velo de acabamento, Ø 50,8 mm, Comparação da granulometria: 180****Dados do pedido**

Número do pedido	554042 180
GTIN	4062406300302
Classe de artigo	51M

Descrição**Modelo:**

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

Velo de nylon universal e de alto desempenho.

Utilização:

Para limpar, desengordurar e fosquear superfícies metálicas.

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados.

Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Versão	A medium
Ø do disco	50,8 mm
Grau de finura	médio
Abrasivo	Velo de nylon

Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
n.º máximo de rotações	23000 r,p,m,
Tipo de produto	Velo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		