

Garant**Anel de tecido de lã para polimento ultrafino para polimento, Ø do anel: 250****Dados do pedido**

Número do pedido	555747 250
GTIN	4062406300937
Classe de artigo	51G

Descrição**Versão:**

Estrutura muito fina do tecido, consumo económico de pasta de polir, boa vida útil – sem desfiar.
Anel de pano enrolado em volta do núcleo de papelão (alojamento).

Utilização:

Os anéis plissados de pano podem ser fixados em qualquer número e largura. Para uso com pastas de polir. Do polimento preparatório ao polimento de alto brilho **de metais** (velocidade periférica aprox. 25 – 30 m/s).

O **velo de polimento ultrafino** é utilizado para polir todos os metais e plásticos.

Descrição técnica

Ø do furo	40 mm
Ø do anel redutor	12 mm
Ø do anel redutor	22,2 mm
Ø do anel redutor	20 mm
Ø do anel redutor	16 mm

Ø do anel	250 mm
Ø do anel redutor	1 polegada
Ø do anel redutor	1/2 polegada
Largura do anel	18 mm
Tipo de produto	Anel de pano