

Garant GRIDLINE

Unidade móvel instalada à saída da fábrica para armários GridLine, indicado para profundidade de caixa em G: 20



Dados do pedido

Número do pedido	958482 20
GTIN	4062406301118
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Unidade móvel GridLine composta por 2 travessas de chapa de aço galvanizado. Completamente montada com conjunto de rodas e 1 conjunto de punho de empurrar de Haptoprene bicomponente. Para aparafusar em armários e armários de ferramentas GridLine.

Empurrar a partir do painel lateral.

Montada de fábrica se os armários GridLine e a unidade de deslocamento forem encomendados em simultâneo.

Indicado para:

Armários n.º 940001 – 940123; n.º 940801 – 940863.

Material fornecido:

1 × travessa com 2 rodas orientáveis bloqueáveis, 1 × travessa com 2 rodas fixas, 1 × conjunto de punhos de empurrar.

Atenção:

Devido ao risco de tombar, é essencial observar a altura máxima especificada para a montagem da unidade de deslocamento.

Em termos de capacidade de carga, deve ser observado o peso próprio do armário/armário de ferramentas.

Nota:

Unidade de deslocamento adequada para armários GridLine com uma altura máxima de 1250 mm. Capacidade de carga máxima total de 200 kg. **Apenas para armários GridLine sem gavetas.**

Descrição técnica

Ø da roda orientável	125 mm
Ø da roda fixa	125 mm
Profundidade	500 mm
capacidade de carga máxima	200 kg
Altura de apoio	160 mm
Tipo de produto	Unidade de deslocamento