


Garant**Disco de limpeza (A), Ø 76,2 mm, Modelo de velo: MED****Dados do pedido**

Número do pedido	554055 MED
GTIN	4062406300999
Classe de artigo	51E

Descrição**Modelo:**

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções. Combinam a **limpeza** com um **acabamento fino**.

Utilização:

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.

Descrição técnica

Ø do disco	76,2 mm
Grau de dureza	médio
Grau de finura	grosso
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %

Atributo do nome do produto

Ø 76,2 mm

Tipo de produto

Velo de limpeza preliminar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		