

**Arnês IGNITE ION, Tipo: M/XXL****Dados do pedido**

Número do pedido	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Classe de artigo	09F

Descrição**Modelo:**

Nova série de cintas Ignite com detalhes refinados, tais como **almofadas para ombros e pernas**, fechos Oktalock de elevada qualidade para uma carga uniforme em ambas as peças.

Enrolamento da cinta para um trabalho sem interferências, assim como um **indicador de queda**. Peso máx. permitido: 140 kg.

Ignite Ion. Cinta Allround fácil de usar e autoexplicativa com **excelente ajuste**. Dois pontos de fixação principais têxteis em laranja, bem como um ilhó para as costas em alumínio. Fácil colocação e ajuste da cinta.

Utilização:

Trabalhos em fachadas, construção de andaimes, construções em aço, plataformas de trabalho elevatórias, sistemas antiqueda permanentes.

Norma:

EN 361

Descrição técnica

Tamanho do fabricante	M / XXL
Perímetro das ancas	800 - 1100 mm

Peso	1,2 kg
Tipo de produto	Arnês