

 Atlas Copco

## Perfuradora pneumática, Tipo: D2163Q



### Dados do pedido

Número do pedido	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Série de perfuradoras potentes e muito suaves em forma de pistola, com uma capacidade de perfuração de até 13 mm em aço. O fluxo de ar de exaustão através da pega evita que as aparas de perfuração levantem. Com bucha de aperto rápido. Perfurador angular com medida de canto de 115 mm/25 mm.

#### Material fornecido:

Inclui **bucha de aperto rápido**.

#### Peça sobresselente:

**Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):** para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

### Descrição técnica

Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 10 mm
Ruído de trabalho	78 dB(A)

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Comprimento	242 mm
Potência de saída	330 W
quantidade de ar necessária máxima	540 l/min
n.º máximo de rotações	0 - 2000 r,p,m,
Designação do fabricante	D2163Q
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Peso	1,1 kg
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Perfuradora