

Garant GRIDLINE

Estrutura inferior com peças de pé e rodas para bancada de trabalho Ready-to-go Altura 950 mm, Medida útil de largura/tipo: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	927265 1000
GTIN	4062406304584
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Estrutura inferior para a montagem de uma bancada de trabalho Ready-to-go, incluindo peças de base com 2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas. Capacidade de carga de estruturas inferiores móveis até 600 kg (bancada de trabalho incluindo conteúdo).

Indicado para:

Adequado para a altura de caixa de 700 mm. Estrutura com 1 caixa 16G e 1 caixa 24G.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Nota:

As bancadas de trabalho móveis necessitam obrigatoriamente de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão. Não é adequado para bancadas de trabalho com caixa recuada e aberta.

Descrição técnica

Série	Ready-to-go
Profundidade	700 mm
Largura	1100 mm

Ficha de dados

Altura	900 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Unidade de deslocamento