

Garant**Cone de contração térmica Forma AD com canais de refrigeração, BT 30 curto, Ø de fixação D1: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	303407 16
GTIN	4062406285951
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Semelhante à E-DIN 69882-8, forma G.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

Descrição técnica

Projeção medida A	80 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Alojamento	BT 30 curto
Norma de alojamento	ISO 7388-2

Ficha de dados

Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/303407-16>