



Aspirador seco e húmido ATTIX, Designação do fabricante: 751-11



Dados do pedido

Número do pedido	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Classe de artigo	07C

Descrição

Versão:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. **Nível de separação > 99,9%.**

- **Aspirador industrial extremamente silencioso com filtro de velo de PET lavável e duradouro.**
- **Arranque suave, depósito generoso para ferramentas e tomada de aparelho adicional.**

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET), suportes de mangueira e de cabo. Inclui punho arqueado de aço inoxidável, bico tubular oblíquo de borracha, **sem mangueira de descarga.**

Nota:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descrição técnica

Comprimento da mangueira de sucção	4 m
Largura	580 mm

Ficha de dados

Designação do fabricante	ATTIX 751-11
Comprimento	605 mm
Número de turbinas	1
Fluxo de ar	60 l/s
Comprimento do cabo	7,5 m
Ø da mangueira	36 mm
Volume do recipiente	70 l
Peso	25 kg
Ruído de trabalho	57 dB(A)
Consumo energético	1500 W
Vácuo	230 mbar
Grau de separação	99,9 %
Altura	970 mm
Particularidade	Extremamente silencioso
Sistema de filtragem	Filtro de velo PET
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/078541-751-11>