



Aparafusadora reversível pneumática, Tipo: S2308



Dados do pedido

Número do pedido	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

- **Com acoplamento por fricção.**
- **Binário ajustável.**
- **Possibilidade de inversão para funcionamento à direita/esquerda.**

Especialmente indicado para uniões roscadas em série com suporte de lâminas de troca rápida para lâminas E 6,3 (ver n.º 674205 e seguintes).

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Faixa de binário	2,5 – 11 Nm
Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M6
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm

Ruído de trabalho	82 dB(A)
Peso	1,1 kg
quantidade de ar necessária máxima	504 l/min
Modelo	Pistola
Designação do fabricante	S2308
n.º máximo de rotações	950 r,p,m,
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alojamento de pontas	F 6,3
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Aparafusadora