

DYMO

Dados do pedido

Número do pedido	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Classe de artigo	08U

Descrição

Modelo:

Aparelhos de etiquetagem **robustos e móveis** para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de **bateria de íões de lítio recarregável**, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido. Standard LabelManager™ 280 para uso no escritório e em casa com possibilidade de edição adicional no PC / Mac via interface USB.

Utilização:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Material fornecido:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.

Instrução:

- **Podem ser ajustadas diferentes línguas.**
- **Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.**

Descrição técnica

Cor da letra	preto
Número de estilos de letra	6
Layout do teclado	QWERTZ

Comprimento	206 mm
Versão com cortador de fita	manual
Número de caracteres visíveis no visor	2×14
Número de linhas de texto	2
Tipo	LM280
possíveis larguras das fitas de rotulagem	6; 9; 12 mm
Número de caracteres/símbolos disponíveis	220
carregador de fita de rotulagem adequado	D1
Número de tamanhos de letra	3
Adaptador de rede	incluindo
Largura	108 mm
altura máxima da letra	8,1 mm
Número de larguras da letra	2
Particularidade	USB
Peso com bateria	395 g
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Altura	41 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	Dymo 280
Tipo de produto	Aparelho de rotulagem

Acessórios

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo W	085550 W
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo T	085520 T
Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo T	085550 T

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo R	085520 R
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo W	085520 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm×3,5 m nylon Tipo W	085516 W
Carregador de fita de rotulagem 9 mm×7 m poliéster Tipo Y	085540 Y
Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo W	085560 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo Y	085550 Y
Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo R	085560 R
Carregador de fita de rotulagem 9 mm×7 m poliéster Tipo W	085540 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo R	085550 R
Carregador de fita de rotulagem 6 mm×7 m poliéster Tipo W	085530 W
Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo Y	085560 Y
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo Y	085520 Y