

 Atlas Copco

Aparafusadora roscadora pneumática, Tipo: W2611



Dados do pedido

Número do pedido	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Aparafusadora roscadora reversível com controlo de velocidade num design compacto com caixa de composto de fibra de vidro para um bom isolamento contra frio. Fluxo de ar de exaustão giratório em 360°. Comprimento de apenas 192 mm, ideal para espaços confinados.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	280 r,p,m,
Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M8
Designação do fabricante	W2611
Ruído de trabalho	85 dB(A)
Peso	0,5 kg

tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Faixa de binário	4 - 40 Nm
Comprimento	192 mm
vibração máxima conforme EN	8,8 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	540 l/min
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Aparafusadora