



Aparafusadora roscadora pneumática, Tipo: W2630



Dados do pedido

Número do pedido	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Aparafusadora roscadora reversível com controlo de velocidade num design compacto com caixa de composto de fibra de vidro para um bom isolamento contra frio. Fluxo de ar de exaustão giratório em 360°.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Ruído de trabalho	86 dB(A)
Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M14
Designação do fabricante	W2630
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Comprimento	307 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada

Faixa de binário	25 - 80 Nm
quantidade de ar necessária máxima	660 l/min
n.º máximo de rotações	200 r,p,m,
Peso	1,2 kg
vibração máxima conforme EN	10,5 m/s ²
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Aparafusadora