



Aparafusadora com desconexão automática pneumática, Tipo: S2416L



Dados do pedido

Número do pedido	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

- **Acoplamento de desligamento preciso e sem desgaste.**
- **Elevada precisão de binário.**

Especialmente indicado para uniões roscadas em série com suporte de lâminas de troca rápida para lâminas E 6,3 (ver n.º 674200 e seguintes).

Sem óleo - não requer um lubrificador pneumático adicional.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
quantidade de ar necessária máxima	360 l/min
Designação do fabricante	S2416L
Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Faixa de binário	0,5 - 1,6 Nm
Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M3

Peso	0,9 kg
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Modelo	Vareta
Ruído de trabalho	73 dB(A)
n.º máximo de rotações	1500 r,p,m,
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Aparafusadora