



## Aparafusadora roscadora pneumática, Tipo: W2621



### Dados do pedido

Número do pedido	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Aparafusadora roscadora reversível com controlo de velocidade num design compacto com caixa de composto de fibra de vidro para um bom isolamento contra frio. Fluxo de ar de exaustão giratório em 360°.

#### Peça sobresselente:

**Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):** para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

### Descrição técnica

Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada
Peso	1,1 kg
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
n.º máximo de rotações	170 r,p,m,
Comprimento	271 mm
Ruído de trabalho	87 dB(A)

Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M12
Faixa de binário	5 - 68 Nm
quantidade de ar necessária máxima	600 l/min
vibração máxima conforme EN	15 m/s <sup>2</sup>
Designação do fabricante	W2621
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Aparafusadora