



## Perfuradora pneumática, Tipo: D2112Q



### Dados do pedido

Número do pedido	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Série de perfuradoras potentes e muito suaves em forma de pistola, com uma capacidade de perfuração de até 13 mm em aço. O fluxo de ar de exaustão através da pega evita que as aparas de perfuração levantem. Com bucha de aperto rápido.

#### Material fornecido:

Inclui **bucha de aperto rápido**.

#### Peça sobresselente:

**Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):** para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

### Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
n.º máximo de rotações	0 - 5400 r,p,m,
Comprimento	211 mm
Peso	1 kg
Potência de saída	350 W

Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 10 mm
Designação do fabricante	D2112Q
quantidade de ar necessária máxima	600 l/min
Ruído de trabalho	80 dB(A)
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Perfuradora