

 Atlas Copco

Aparafusadora reversível pneumática, Tipo: S2326



Dados do pedido

Número do pedido	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Aparafusadora de uso versátil com mandril de troca rápida de sextavado interior de 1/4 polegada para lâminas E 6,3 (ver n.º 674200 e seguintes), possibilidade de inversão para **funcionamento à direita/esquerda**.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Ruído de trabalho	83 dB(A)
Designação do fabricante	S2326
Faixa de binário	até 4,5 Nm
n.º máximo de rotações	2400 r,p,m,

quantidade de ar necessária máxima	336 l/min
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	6,3 mm
Ø máximo do parafuso (8.8–12.9)	M6
Peso	0,8 kg
Comprimento	178 mm
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alojamento de pontas	F 6,3
Tipo de produto	Aparafusadora