

DYMO

Dados do pedido

Número do pedido	085500 4200
GTIN	3501170955970
Classe de artigo	08U

Descrição

Modelo:

Aparelhos de etiquetagem **robustos e móveis** para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de **bateria de íões de lítio recarregável**, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido. **Impressora de etiquetas industrial robusta** para fácil rotulagem de cabos, painéis de comando, estantes, etc. **Botões de acesso direto** para caracteres da eletrotecnia usados com frequência.

Utilização:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Material fornecido:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções. **Sem bateria e fonte de alimentação.**

Instrução:

- **Podem ser ajustadas diferentes línguas.**
- **Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.**

Descrição técnica

Adaptador de rede	Acessórios
Layout do teclado	QWERTZ

carregador de fita de rotulagem adequado	RHINO
Largura	127 mm
Comprimento	181 mm
Cor da letra	preto
Número de tamanhos de letra	7
altura máxima da letra	13 mm
Número de larguras da letra	2
Versão com cortador de fita	manual
Tipo	Rhino 4200
possíveis larguras das fitas de rotulagem	6; 9; 12; 19 mm
Número de estilos de letra	5
Número de caracteres visíveis no visor	11
Número de linhas de texto	1 – 4
Número de caracteres/símbolos disponíveis	50
Particularidade	Depósito de etiquetas
Peso com bateria	770 g
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Altura	62 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	Rhino 4200
Tipo de produto	Aparelho de rotulagem

Acessórios

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×3,5 m nylon Tipo W	085515 W
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×5,5 m vinil Tipo W	085517 W
Adaptador de rede para n.º 085500	085570

