



Fresa de bordos guiado à mão, Tipo: KFH17-8R



Dados do pedido

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 078125 KFH17-8R |
| GTIN | 4014586892696 |
| Classe de artigo | 03F |

Descrição

Modelo:

Para a produção de chanfros e raios em materiais planos, chapas e recipientes, arestas internas e externas, curvas de contorno e para arredondar furos.

Tupia de uso universal com tecnologia Booster para a preparação ideal de costura de solda e de revestimentos posteriores. Trabalhar sem fadiga com FEIN **ErgoGrip**. Tupia até 8 mm.

Material fornecido:

1 máquina (sem cabeça de fresa, sem rolo de guia, sem pastilhas de corte reversíveis), 3 parafusos de fixação, 1 pasta de cobre, 1 chave sextavada interior de 5 mm, 1 chave de parafusos para Torx TX 15, 1 mala de ferramentas de plástico.

Instrução:

Acessórios necessários ver a partir do n.º 078136 – 078138.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|------------|
| Raio | 3 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Comprimento do cabo | 4 m |
| Consumo energético | 1700 W |
| Ø do disco | 118 mm |
| Designação do fabricante | KFH 17-8 R |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Ângulo do chanfro | 30 grau |
| Ângulo do chanfro | 45 grau |
| N.º de rotações na marcha em vazio | 2300 - 7500 r,p,m, |
| Alimentação de energia | A energia elétrica |
| embalagem | Mala de transporte |
| Tipo de produto | Rebarbadora e chanfradora |

Acessórios

| | |
|---|-------------------|
| Rolo de guia Tipo 6430300201 | 078136 6430300201 |
| Rolo de guia Tipo 6430300401 | 078136 6430300401 |
| Fresas de bordos Tipo 6430100101 | 078137 6430100101 |
| Conjunto de pastilhas de corte reversíveis Tipo 6430200401 | 078138 6430200401 |
| Conjunto de pastilhas de corte reversíveis Tipo 6430200601 | 078138 6430200601 |
| Conjunto de parafusos de apertopara fresa de bordos Tipo 3135007500 | 078139 3135007500 |