



Dados do pedido

Número do pedido	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

Lanternas com bateria de íões de lítio robustas com alta luminosidade. A luminária para locais de construção oferece uma iluminação completa de 360 graus, sendo a solução ideal para a iluminação de áreas, bem como para trabalhos acima da cabeça.

Indicado para:

Baterias Milwaukee 18 V (n.º 073816 MB18 e 073827 MB18).

Material fornecido:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	M18TAL-0
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	2200 lm
Número de baterias incluídas	0
Fluxo luminoso nível 2	1100 lm

Zona ATEX	nenhum
Tensão da bateria	18 V
Atributo do nome do produto	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18	073827 MB18
Conjunto para principiantes sem fio Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55