



Chave de quadro de comando universal, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	623605 1
GTIN	7610733284931
Classe de artigo	63D

Descrição

Modelo:

Chave de armário de comando universal prática e compacta de plástico resistente. Suporte de pontas com ímã para fixação fixa de pontas de 1/4 polegadas.

Utilização:

Para armários de controlo, válvulas de corte e painéis de energia.

Indicado para:

Quadrado 5; 6; 8 mm, triangular 9 mm, palhetão duplo Ø 3–5 mm, fenda em cruz PH2, fenda 1×6,25 mm, bico de mistura M24×1, M22×1.

Descrição técnica

comprimento total	73 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de palhetão duplo
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de caixa de 4 faces

Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Perfil de saída	Chave de caixa de 3 faces
Material	Plástico
Tipo de produto	Chave de quadro de comando