

## Fita de serra para metal 27×2750, Dentes por polegada: 4/6



### Dados do pedido

Número do pedido	173605 4/6
GTIN	4045197511966
Classe de artigo	12S

### Descrição

**Modelo:**

**HOLEX – Fita de serra de produção** com elevada potência de corte.

**Utilização:**

**Dentado combinado 0°** – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

**Dentado normal 10°** - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

**Instrução:**

**Inserção de uma nova fita:** Ver manual de maquinaria GARANT n.º 110010 e página de informações.

### Descrição técnica

Comprimento	2750 mm
Espessura	0,9 mm

Largura	27 mm
Ângulo de corte	0 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal