

**Pino-guia, Tamanho/Ø do pino: 0/5,3****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 156750 0/5,3  |
| GTIN             | 4033591015999 |
| Classe de artigo | 16C           |

**Descrição****Versão:**

**Pino-guia fixo:** nitrurado em fase gasosa, torneado fino.

**Pino rotativo:** tratamento superficial, retificado.

Tam. 01/2,4 até 1/8,4 – **pino-guia fixo.**

Tam. 1/8,5 até 1/18 – **pino rotativo com orifício de refrigerante.**

Tam. 2/11,5 até 2/13 – **pino-guia fixo.**

Tam. 2/14 até 2/32 – **pino rotativo com orifício de refrigerante.**

**Utilização:**

Ao utilizar os pinos-guia rotativos (com orifício de refrigerante) tam. 1 e tam. 2 no suporte n.º 156720 tam. 1/20, o refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte para uma evacuação ideal das aparas.

**Descrição técnica**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| comprimento total | 59 mm     |
| Ø do pino         | 5,3 mm    |
| Ø da haste        | 4 mm      |
| Tipo de produto   | Pino-guia |