

**Manga redutora fendida vedado, Ø 20 mm, Ø de fixação D1: 4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302165 4
GTIN	4060576159874
Classe de artigo	33T

Descrição**Modelo:**

SchUNK GZB-S com vedação.

Estanque ao líquido de arrefecimento até 80 bar.

Pré-ajuste flexível do comprimento possível através de uma peça intermédia deslizante.

Vedado (tampões de borracha).**Utilização:**

- **Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.**
- **Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.**
- **O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.**
- **Precisão de escoamento $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisão do sistema a $3 \times D$).**
- **Precisão de concentricidade $\pm 2 \mu\text{m}$ (para bucha redutora).**
- **Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.**

Descrição técnica

Ø D	20 mm
Ø de fixação D ₁	4 mm
Ø exterior	20 mm
Atributo do nome do produto	Ø 20 mm
Concentricidade do sistema	5 μm
Tipo de produto	Bucha redutora

