

**Manga redutora fendida vedado, Ø 20 mm, Ø de fixação D1: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302165 16
GTIN	4060576159751
Classe de artigo	33T

**Descrição****Modelo:**

Schunk GZB-S com vedação.

Estanque ao líquido de arrefecimento até 80 bar.

Pré-ajuste flexível do comprimento possível através de uma peça intermédia deslizante.

**Vedado (tampões de borracha).**

**Utilização:**

- **Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.**
- **Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.**
- **O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.**
- **Precisão de escoamento  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisão do sistema a  $3 \times D$ ).**
- **Precisão de concentricidade  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para bucha redutora).**
- **Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.**

**Descrição técnica**

Ø D	20 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior	20 mm
Atributo do nome do produto	Ø 20 mm
Concentricidade do sistema	5 $\mu\text{m}$
Tipo de produto	Bucha redutora

