

**Garant****Adaptador de troca rápida, fresa de enroscar para porca interior ER25, Rosca M: M8****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319779 M8     |
| GTIN             | 4062406343682 |
| Classe de artigo | 31V           |

**Descrição****Versão:**

- **Versão de duas peças composta por corpo base e porca de aperto de precisão.**
- **Feito de aço para ferramentas de alta qualidade, todas as superfícies funcionais endurecidas e retrabalhadas.**

**Vantagem:**

Sistema de troca rápida extremamente fácil de usar para ferramentas elétricas (AGW). Preparar o adaptador de troca rápida com uma ferramenta e mudar através de AGW. A porca de aperto está montada em rolamentos de esferas.

Utilização multiflexível:

- **Substituição rápida e fácil dos adaptadores para o AGW usado.**
- **Adequado para todas as ferramentas conduzidas de diferentes fabricantes com ligação de pinça ER.**

**Utilização:**

Para operações de perfuração e fresagem com ferramentas acionadas com ligação de pinças de aperto ER.

**Descrição técnica**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Projeção medida A | 14,9 mm |
|-------------------|---------|

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Refrigeração interior | sim                       |
| Concentricidade       | $\leq 3$                  |
| Ø exterior D          | 41 mm                     |
| Tipo de produto       | Adaptador de troca rápida |