

## Pino-guia, Tamanho/Ø do pino: 01/3,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	156750 01/3,5
GTIN	4033591015753
Classe de artigo	16C

### Descrição

#### Modelo:

**Pino-guia fixo:** nitrurado em fase gasosa, torneado fino.

**Pino rotativo:** tratamento superficial, retificado.

Tam. 01/2,4 até 1/8,4 – **pino-guia fixo.**

Tam. 1/8,5 até 1/18 – **pino rotativo com orifício de refrigerante.**

Tam. 2/11,5 até 2/13 – **pino-guia fixo.**

Tam. 2/14 até 2/32 – **pino rotativo com orifício de refrigerante.**

#### Utilização:

Ao utilizar os pinos-guia rotativos (com orifício de refrigerante) tam. 1 e tam. 2 no suporte n.º 156720 tam. 1/20, o refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte para uma evacuação ideal das aparas.

### Descrição técnica

comprimento total	41 mm
Ø do pino	3,5 mm
Ø da haste	2,4 mm
Tipo de produto	Pino-guia