

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Modelo:

Pastilhas reversíveis de 2 arestas de corte de **dupla face**. Substratos de alto desempenho e geometrias de arestas de corte inovadoras garantem resultados de produção ideais.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$

## Descrição técnica

Tipo	ST1400
Avanço $f_z$ por dente	0,9 mm
Raio do canto	0,8 mm
Espessura da placa S	3,97 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	ANGX 10T308ZEER
Tipo	HB9540
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm

profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		