

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 213075 UNI    |
| GTIN             | 4062406355494 |
| Classe de artigo | 21A           |

## Descrição

### Modelo:

Pastilhas reversíveis de 2 arestas de corte de **dupla face**. Substratos de alto desempenho e geometrias de arestas de corte inovadoras garantem resultados de produção ideais.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$

## Descrição técnica

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tipo   | UNI             |
| Raio do canto  | 0,8 mm          |
| Espessura da placa S                                   | 3,97 mm         |
| Código ISO da pastilha de corte reversível             | ANGX 10T308ZEER |
| Tipo   | HB9540          |
| Óleo de corte  | HM              |
| profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$ | 0,8 mm          |
| profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$      | 1 mm            |

|  |  |
|--|--|
| Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$ | 1,6 mm                                   |
| Número de trocas/cortes                      | 4  |
| Tipo de produto                              | Pastilha de corte reversível para fresar |

### Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade | $V_c$ | código ISO |
|------------------------------|----------------|-------|------------|
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado       |       |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado       |       |            |
| Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adequado       |       |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado       |       |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado       |       |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado       |       |            |
| Uni                          | adequado       |       |            |
| Ar                           | adequado       |       |            |