

**Pino-guia, Tamanho/Ø do pino: 1/7****Dados do pedido**

Número do pedido	156750 1/7
GTIN	4033591016323
Classe de artigo	16C

Descrição**Versão:**

Pino-guia fixo: nitrado em fase gasosa, torneado fino.

Pino rotativo: tratamento superficial, retificado.

Tam. 01/2,4 até 1/8,4 – **pino-guia fixo.**

Tam. 1/8,5 até 1/18 – **pino rotativo com orifício de refrigerante.**

Tam. 2/11,5 até 2/13 – **pino-guia fixo.**

Tam. 2/14 até 2/32 – **pino rotativo com orifício de refrigerante.**

Utilização:

Ao utilizar os pinos-guia rotativos (com orifício de refrigerante) tam. 1 e tam. 2 no suporte n.º 156720 tam. 1/20, o refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte para uma evacuação ideal das aparas.

Descrição técnica

Ø do pino	7 mm
comprimento total	79 mm
Ø da haste	6 mm
Tipo de produto	Pino-guia