

## Macho de rosca para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 10X1,25



### Dados do pedido

Número do pedido	132830 10X1,25
GTIN	4045197073051
Classe de artigo	11H

### Descrição

**Modelo:**  
**Com entrada em espiral.**

### Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	8,8 mm
Ø da rosca	10 mm
Passo de rosca	1,25 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D <sub>s</sub>	7 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	30 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M10×1,25
Revestimento	sem revestimento

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		