

## Alargador manual ajustável, Ø nominal DC: 6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	160500 6
GTIN	4045197250629
Classe de artigo	110

### Descrição

#### Modelo:

Até 5 mm com ranhuras retas, a partir de 6 mm com **espiral à esquerda** de 7 – 8°. O corpo do escareador está ranhurado e pode ser expandido por um parafuso em aprox. 1/100 do Ø do escareador (p. ex., Ø 20 mm = 0,2 mm).

#### Utilização:

Para alargar furos passantes para um tamanho ligeiramente maior. Usar escareadores com ranhuras retas apenas para furos sem interrupção. Armazenar sem tensão.

### Descrição técnica

Projeção L <sub>1</sub>	59 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	6 mm
Quadrado da haste □	4,5 mm
Comprimento total L	93 mm
Comprimento da lâmina L <sub>c</sub>	33 mm
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 859
Ângulo espiral	7-8 grau
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		