

Macho de roscar para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 27X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	132830 27X1,5
GTIN	4045197073310
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:
Com entrada em espiral.

Descrição técnica

Passo de rosca	1,5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Número de sulcos de aparas	4
Ø do furo central	25,5 mm
Ø da rosca	27 mm
Ø haste D _s	20 mm
Comprimento total L	140 mm
Quadrado da haste □	16 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	81 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M27×1,5
Revestimento	sem revestimento

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		