

Folha de serra circular de metal fino, sem revestimento, Ø×espessura: 20X0,2mm



Dados do pedido

Número do pedido	175000 20X0,2
GTIN	4045197241900
Classe de artigo	17A

Descrição

Modelo:

Todas as folhas estão retificadas lateralmente por retificação côncava. Todos os tamanhos com Ø de 200 mm e folhas muito estreitas têm um anel de reforço do furo central para estabilização. Precisão, forma de dente e retificação lateral conforme DIN 1840.

DIN 1837 A de dentes finos com dentes em ângulo forma A. Dentes retos com espaços entre dentes relativamente pequenos.

Utilização:

Para peças de trabalho de paredes finas e baixas profundidades de corte.

Instrução:

Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descrição técnica

Ø	20 mm
Ø do furo	5 mm
Espessura	0,2 mm

Número de dentes Z	80
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 1837
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Folha de serra circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		