

**Garant****Alargador manual ajustável, Ø DC: 6,4****Dados do pedido**

Número do pedido	160600 6,4
GTIN	4045197250827
Classe de artigo	110

**Descrição****Versão:**

Ampla faixa de ajuste. Ajuste fino com anéis de calibração ou micrómetro externo.  
Lâminas com corte inicial cônico; arestas de corte com desbaste e retificação cilíndrica.

**Descrição técnica**

Ø da faixa de ajuste	6,4 - 7,2 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	6,4 mm
Quadrado da haste □	3 mm
Comprimento da lâmina L <sub>c</sub>	32 mm
Comprimento total L	110 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
--	-----------------------	----------------------	-------------------

Alumínio (apara curta)	adequado
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
Óleo	adequado
seco	condicionalmente adequado