

Alargador manual ajustável, Ø nominal DC: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	160500 20
GTIN	4045197250759
Classe de artigo	110

Descrição

Modelo:

Até 5 mm com ranhuras retas, a partir de 6 mm com **espiral à esquerda** de 7 – 8°. O corpo do escareador está ranhurado e pode ser expandido por um parafuso em aprox. 1/100 do Ø do escareador (p. ex., Ø 20 mm = 0,2 mm).

Utilização:

Para alargar furos passantes para um tamanho ligeiramente maior. Usar escareadores com ranhuras retas apenas para furos sem interrupção. Armazenar sem tensão.

Descrição técnica

Projeção L ₁	119 mm
Ø nominal D _c	20 mm
Quadrado da haste □	16 mm
Comprimento total L	201 mm
Comprimento da lâmina L _c	75 mm
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 859
Ângulo espiral	7-8 grau
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		