

**Escareador de orifícios 1:50, sem revestimento, Ø nominal DC: 2,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	161200 2,5
GTIN	4045197088888
Classe de artigo	120

**Descrição****Modelo:**

Arestas de corte cónicas (1 mm ao longo de 50 mm de comprimento).

Tam. 1,2 – 2,5 – **Com ranhuras retas. Forma A.**

Tam. 3 – 25 – **Canal em espiral. Forma B.**

**Utilização:**

Para mandrilar furos cónicos manualmente para cavilhas cónicas conforme ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Recomendação:**

Para furos de saída, usar a broca cónica para furos cónicos n.º 116310.

**Descrição técnica**

Ø pequeno $D_3$	2,4 mm
Ø grande $D_2$	3,36 mm
Ø nominal $D_c$	2,5 mm
Quadrado da haste $\square$	2,5 mm
Comprimento total L	68 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	48 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 9
Relação de cone	1:50
Refrigeração interior	não

Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		