



Escareador de orifícios 1:50, sem revestimento, Ø nominal DC: 4



Dados do pedido

Número do pedido	161200 4
GTIN	4045197088901
Classe de artigo	12O

Descrição

Versão:

Arestas de corte cónicas (1 mm ao longo de 50 mm de comprimento).

Tam. 1,2 – 2,5 – **Com ranhuras retas. Forma A.**

Tam. 3 – 25 – **Canal em espiral. Forma B.**

Utilização:

Para mandrilar furos cónicos manualmente para cavilhas cónicas conforme ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomendação:

Para furos de saída, usar a broca cónica para furos cónicos n.º 116310.

Descrição técnica

Ø grande D ₂	5,26 mm
Ø nominal D _c	4 mm
Ø pequeno D ₃	3,9 mm
Quadrado da haste □	4 mm
Comprimento total L	93 mm
Comprimento da lâmina L _c	68 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 9
Relação de cone	1:50

Refrigeração interior	nenhum
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		