

Escareador NC H7 extra comprido, sem revestimento, Ø nominal DC: 8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	162971 8
GTIN	4045197364128
Classe de artigo	110

Descrição**Modelo:**

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda. **Escareadores retificados para ajuste H7.**

Utilização:

Especialmente concebido para furos em locais profundos. Também adequado para furos cegos.

Descrição técnica

Projeção L_1	219 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,13 mm/U
Tolerância da haste	h6
Ø nominal D_c	8 mm
Ø haste D_s	8 mm
Comprimento total L	250 mm
Comprimento da lâmina L_c	33 mm
Número de arestas de corte Z	6
Tolerância	H7
#Excedente no valor de referência Ø	0,1 - 0,2 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	não

Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo cego e de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		