

**Escareador NC configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 13mm****Dados do pedido**

Número do pedido	162951 13
GTIN	4045197366245
Classe de artigo	110

**Descrição****Modelo:**

**Escareadores retificados para ajuste às especificações.**

**Instrução:**

Para **ajuste H7**, ver n.º 162900 e 163000.

Para escareadores em dimensões 1/100, ver n.º 162902.

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$	110 mm
Ø nominal $D_c$	13 mm
Avanço $f$ em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/U
Tolerância da haste	h6
Ø haste $D_s$	10 mm
Comprimento total $L$	151 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	44 mm
área de Ø	12,61 - 13,2 mm
Número de arestas de corte $Z$	6
#Excedente no valor de referência Ø	0,2 - 0,3 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica

Refrigeração interior	não
Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		