



## Retificadora reta pneumática G2424, Ø da pinça de aperto 6 mm comprido, Tipo: S200



### Dados do pedido

Número do pedido	079448 S200
GTIN	7322590013622
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

**Retificadoras retas potentes e robustas** com elevada **suavidade**. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental. Velocidades máximas entre **8500 e 25 000 rpm** otimizadas para a aplicação.

Com fuso comprido e delgado, ideal para perfurações, comprimento de 317 mm.

**Pinças de aperto com Ø 6 mm.**

#### Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

#### Peça sobresselente:

#### Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):

para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

### Descrição técnica

n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Peso	0,96 kg
Ruído de trabalho	81 dB(A)
Potência de saída	850 W

tamanho recomendado da mangueira ( $\varnothing$ interior)	13 mm
quantidade de ar necessária máxima	540 l/min
Designação do fabricante	G2424 S200
vibração máxima conforme EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Ligação de ar comprimido	3/8 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Retificadora reta

---

## Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta $\varnothing$ da pinça de aperto 6	079459 6
--	----------

---