

Escareador NC configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 18,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	162951 18,5
GTIN	4045197366351
Classe de artigo	110

Descrição**Modelo:****Escareadores retificados para ajuste às especificações.****Instrução:**Para **ajuste H7**, ver n.º 162900 e 163000.

Para escareadores em dimensões 1/100, ver n.º 162902.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,3 mm/U
Projeção L ₁	140 mm
Ø nominal D _c	18,5 mm
Tolerância da haste	h6
Ø haste D _s	16 mm
Comprimento total L	189 mm
Comprimento da lâmina L _c	58 mm
área de Ø	18,01 - 18,5 mm
Número de arestas de corte Z	8
#Excedente no valor de referência Ø	0,2 - 0,3 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica

Refrigeração interior	não
Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		