

**Escareador NC configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 19,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	162951 19,5
GTIN	4045197366375
Classe de artigo	110

**Descrição****Modelo:****Escareadores retificados para ajuste às especificações.****Instrução:**Para **ajuste H7**, ver n.º 162900 e 163000.

Para escareadores em dimensões 1/100, ver n.º 162902.

**Descrição técnica**

Avanço f em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/U
Projeção L <sub>1</sub>	146 mm
Tolerância da haste	h6
Ø nominal D <sub>c</sub>	19,5 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm
Comprimento total L	195 mm
Comprimento da lâmina L <sub>c</sub>	60 mm
área de Ø	19,01 - 19,5 mm
Número de arestas de corte Z	8
#Excedente no valor de referência Ø	0,2 - 0,3 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica

Refrigeração interior	não
Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		