

Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 4-40**Dados do pedido**

Número do pedido	133350 4-40
GTIN	4045197074591
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:****Com entrada em espiral.****Utilização:****Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.****Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	2
Passos por polegada	40
Ø do furo central	2,35 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø da rosca	2,84 mm
Passo de rosca	0,635 mm
Norma	DIN 371
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D _s	3,5 mm
Comprimento total L	56 mm
Quadrado da haste □	2,7 mm
Profundidade de rosca	8,52 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamanho da rosca	4-40 UNC

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		