

Garant

Prensa de 5 eixos Xpent, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	361100 1
GTIN	4045197809209
Classe de artigo	310

Descrição

Versão:

- **Muito boa acessibilidade e perfeitamente simétrica.**
- **Sistema de fixação flexível e modular.**
- **Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.**
- **Força de tensão até 40 kN com binário de 90 Nm.**
- **Ambos os módulos de fixação podem ser posicionados individualmente na calha de base.**
- **Intervalo de aperto ou ajuste variável.**
- **Precisão de repetição de < 0,01 mm.**
- **Inclui furos 18M16 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.**

Utilização:

Perfeito para um verdadeiro processamento em 5 lados.

Combinado com diversos mordentes, torna-se possível um aperto convencional e em superfícies lisas, bem como o aperto de peças em bruto.

Material fornecido:

Calha de base, fuso, extensão do fuso, manivela / chave de parafusos sextavada (no tipo 1S), módulo de aperto fixo, módulo de aperto móvel.

Acessórios especiais:

Módulos de aperto n.º 361105 – 361110, mordente central n.º 361111, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120, garras de aperto n.º 361165, chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, inserto de chave de parafusos n.º 643329, encosto da peça n.º 360094, mordentes superiores n.º 361123 – 361138.

Nota:

Mordentes superiores adequados n.º 361123 - 361137 e mordentes frontais n.º 361140 - 361151 não incluídos no volume de fornecimento. Para a situação de aperto S4 é

necessário uma extensão adicional do fuso n.º 361120. Para uma lubrificação perfeita da ferramenta, recomendamos a massa lubrificante multiusos n.º 083592 PLUS.

Descrição técnica

Força de fixação até máximo	40 kN
Altura h	45 mm
Área de aperto S4	286 - 386 mm
Área de aperto S2	104 - 208 mm
Altura do corpo base c	165,5 mm
C ₁	117,5 mm
Largura da ranhura n H7	20 mm
Largura B	125 mm
Área de aperto S1	6 - 108 mm
Peso	36 kg
Comprimento L	454 mm
binário máximo	90 Nm
Área de aperto S3	186 - 290 mm
Medidas dos tamanhos de chave	10 mm
Medidas dos tamanhos de chave	5 mm
Código de cor para acessório adequado	Xpent1-2
Série	Xpent
Tamanho da extensão do fuso	100
Modelo	Sistema de fixação de ponto zero
Tipo de produto	torno

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/361100-1>