

Módulo de fixação móvel, para tipo: 2



Dados do pedido

Número do pedido	361110 2
GTIN	4045197809254
Classe de artigo	310

Descrição

Modelo:

Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.

O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105 – 361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123 – 361137.

Indicado para:

Calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119 e mordentes superiores n.º 361123 – 361138.

Acessórios especiais:

Chave de parafusos sextavada com cabo em T n.º 627424 tam.5 e chave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

Instrução:

Para o bloqueio do fuso, é necessário um inserto de chave de parafusos SW5.

Descrição técnica

Altura H	174,5 mm
Peso	11 kg
H ₁	147,5 mm

Comprimento L	126 mm
Largura B	125 mm
adequado para o código de cor	Xpent1-2
Série	Xpent
Tipo de produto	Elemento de fixação